



Plastodur

Bestell-Nr.: 26000

• Inhalt: 25 ml

Plastodur unverdünnt mit dem Pinsel auf die Gipsoberfläche auftragen. Die Wirkung von Isoliermitteln wird damit erhöht und die Abrasion der Kontaktpunkte bei Artikulationsbewegungen weitgehend verhindert.

Kratzfest nach 15 min, hochfest nach 30 min.

Plastodur

Order-no.: 26000

• Content: 25 ml

Plastodur should be applied with a brush to the model surface. Enhances the effect of insulation agents and largely prevents abrasion of contact points during trial articulation. Scratch resistant after 15 min, hard and fast after 30 min.



ISOFIX

Bestell-Nr.: 25035

• Inhalt: 25 ml

ISOFIX-Nachfüllflasche

Bestell-Nr.: 25034

• Inhalt: 500 ml

- Isoliert Gips gegen Wachs und Gips gegen Gips
- Bildet Mikrofilm von 3-5µ
- Einmal dünn mit dem Pinsel auftragen
- Kronen und Brücken aus Wachs lassen sich leicht und spannungs- und spaltfrei abheben
- Keine Schlierenbildung in der Kroneninnenseite
- Lösungsmittelfrei und wasserlöslich

ISOFIX

Order-no.: 25035

• Content: 25 ml

ISOFIX-refill

Order-no.: 25034

• Content: 500 ml

- *Insulates plaster against wax and plaster against plaster*
- *Forms a microfilm of 3-5µ*
- *Apply thin layer once with brush*
- *Crowns and bridges made of wax can be lifted off easily without tension*
- *No stains on the inner part of the crown*
- *Solvent-free and water soluble*



Stumpflack Durolan Set

Bestell-Nr.: 25000SET

- Inhalt: je 25 ml
- Stumpflack in blau, rot, gold, silber, klar sowie Verdüner
- Individueller Auftrag der Schichtstärke
- Glatte, kratzfeste Oberfläche

Die spacer Durolan set

Order-no.: 25000SET

- Content: 25 ml each
- *Die spacer in blue, red, silver, gold, clear and thinner*
- *Individual application thickness*
- *Smooth, scratch resistant surface*

Gipsbearbeitung: Stumpflack / Plaster tools: die spacer



Durolan

- Bestell-Nr.: 25001**
- Stumpflack, blau, 25 ml
 - Schichtstärke: 5µ

Durolan

- Order-no.: 25001**
- Die spacer, blue, 25 ml
 - Application thickness: 5µ

Eigenschaften:

- Individueller Auftrag der Schichtstärke
- Glatte, kratzfeste Oberfläche

Characteristics:

- Individual application thickness
- Smooth, scratch resistant surface



Durolan

- Bestell-Nr.: 25002**
- Stumpflack, rot, 25 ml
 - Schichtstärke: 10µ

Durolan

- Order-no.: 25002**
- Die spacer, red, 25 ml
 - Application thickness: 10µ



Durolan-Verdünner

- Bestell-Nr.: 25010**
- Verdünner für Stumpflack
 - Inhalt: 25 ml

Durolan-thinner

- Order-no.: 25010**
- Thinner for die spacer
 - Contents: 25 ml



Durolan

- Bestell-Nr.: 25003**
- Stumpflack, silber, 25 ml
 - Schichtstärke: 13µ

Durolan

- Order-no.: 25003**
- Die spacer, silver, 25 ml
 - Application thickness: 13µ



Durolan

- Bestell-Nr.: 25004**
- Stumpflack, klar, 25 ml
 - Oberflächenhärter
 - Schichtstärke: 3-5µ

Durolan

- Order-no.: 25004**
- Die spacer, clear, 25 ml
 - Hardens surfaces
 - Application thickness: 3-5µ

Eigenschaften:

- Zum Verhindern von Abrasionen okklusaler Kontaktpunkte in Gips
- Gips Antagonisten mit Klarlack bestreichen
- Eignet sich zum Auftragen auf Basalflächen zum Isolieren und Härten von Gipsoberflächen
- Dient als Grundierung vor Farbauftrag

Characteristics:

- Avoids abrasion of occlusal contact-points on plaster
- Coat plaster antagonists with clear die spacer
- Suitable for application on basal surfaces for insulating or hardening of plaster surfaces
- Suitable as first layer before applying colored spacer



Durolan

- Bestell-Nr.: 25005**
- Stumpflack, gold, 25 ml
 - Schichtstärke: 15µ

Durolan

- Order-no.: 25005**
- Die spacer, gold, 25 ml
 - Application thickness: 15µ